



A WATTS Brand

9593

Asiento para ducha Bradmar™

- Cumple las normas de ADA
- Color – Lino **Bradex**®

Materiales del producto

MARCO: acero inoxidable con acabado satinado, barra de apoyo de HDPE de 38 mm (1½") y tubo calibre 18 de 25 mm (1") de diámetro.

BRIDAS DE MONTAJE: Acero inoxidable con acabado satinado calibre 7 con tres orificios de montaje proporcionados en cada brida para instalación.

ESCUADRA DE SOPORTE INFERIOR: Acero inoxidable con acabado satinado calibre 16.

ASIENTO: Polietileno de alta densidad de 13 mm (1/2") de grosor. Acabado con textura de adoquín de lino. Todos los bordes expuestos están maquinados lisos. Configuración rectangular.

Funcionamiento

El asiento con bisagras hacia arriba para despejar el camino cuando no está en uso. Cuando se instala correctamente, el asiento puede soportar una carga estática de hasta 181 kg (400 lb).

Instalación

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación. Proporcione refuerzo o anclajes empotrados según lo especifique el arquitecto antes de que se aplique la pared terminada. Fije a la pared con tornillos de montaje (no incluidos) en los orificios que se proporcionan. Ubique los orificios de montaje a la altura apropiada sobre el piso terminado para cumplir los requisitos de altura del asiento. Fije la escuadra de soporte inferior a la pared en el lugar apropiado. Kit de montaje disponible en Bradley. Para obtener más información, visite bradleycorp.com.

⚠️ ADVERTENCIA: Asegúrese de usar refuerzos fortalecidos detrás de la pared donde se instalan los tornillos de montaje o los dispositivos de anclaje para asegurarse de que haya un soporte adecuado para el asiento para ducha. Todos los dispositivos de anclaje (proporcionados por el instalador) deben ser adecuados para la construcción de la pared. Se pueden producir lesiones corporales o daños a la propiedad graves por el montaje incorrecto.

Especificación de guía

El asiento para ducha plegable Bradmar color lino deberá ser de polietileno de alta densidad de 13 mm (1/2") de grosor. Fijado al bastidor de tubo calibre 18 de 25 mm (1") de diámetro y barra de apoyo de HDPE de 38 mm (1½"). Pata de apoyo contenida en la escuadra de soporte inferior calibre 16. El asiento para ducha debe cumplir o superar las pautas de ADA.

Dimensiones generales: 724 mm (28½") de ancho x 381 mm (15") de profundidad x 13 mm (1/2") de grosor.

Cumple las normas de ADA

- Consulte los códigos de accesibilidad locales y nacionales para conocer las pautas de instalación correctas.
- El instalador es responsable de cumplir y respetar los códigos locales y nacionales.


Los pedidos que incluyen los productos indicados como **Bradex**® estarán disponibles para enviar tres días después de recibir el pedido en la fábrica. Bradley no aplica multas en el precio por este servicio.

Página 1 de 1

17/7/2024

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Bradley_ShowerSeat_9593_Spanish



© 2024 Bradley

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539)

+1 262 251 6000
bradleycorp.com